

Acoplamiento EAMC-42-66-11-12

Número de artículo: 558313

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	11 mm
Diámetro de acogida 2	12 mm
Tamaño	42
Longitud nominal	66 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	45.5 kgmm ²
Momento de giro transmisible	17 Nm
Peso del producto	166 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS