

conector NECC-L1G11-C1


Número de artículo: 558328

Producto sustituido

FESTO

[Para cuerpo de interfaz CAMI-C.](#)

[Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	7,8 mm
Alto	22,9 mm
Largo	39,2 mm
Posición de montaje	indistinto
Conexión eléctrica	Conector Borne de conexión elástica 11 contactos
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	160 V
Carga admisible de corriente a 40°C	8 A
Diámetro máximo admisible del cable	1 ... 1,5 mm
Sección de la conexión	0,2 ... 1,5 mm ²
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión