

# Conjunto de consulta EAPS-R1-20-S-WH

Número de artículo: 558395

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20
Ángulo de rotación	Regulable
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	86 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Material del soporte para sensor	Aleación de forja de aluminio Anodizado