

Racor rápido acodado NPQM-L-Q12-E-P10

Número de artículo: 558780

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 11 mm |
| Forma constructiva | Forma en L Principio Push-pull |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...70 °C |
| Peso del producto | 48.5 g |
| Conexión neumática 1 | Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm |
| Conexión neumática 2 | Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo | Latón niquelado |
| Material de la junta del tubo flexible | NBR |