

# Unión rápida en Y NPQM-Y-Q12-E-P10

Número de artículo: 558802

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	11.5 mm
Forma constructiva	Forma en Y Principio Push-pull
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Peso del producto	95.8 g
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Conexión neumática 2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Latón niquelado
Material de la junta del tubo flexible	NBR