


Acoplamiento EAMC-30-35-8-9

Número pieza: 558903

FESTO

Adecuado para el eje en voladizo EGSA.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
diámetro de acogida 1	8 mm
diámetro de acogida 2	9 mm
Tamaño	30
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	12.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
momento de inercia de la masa	6,06 kgmm ²
momento de giro transferible	5,1 Nm
Peso del producto	45 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS