


Controlador FED-CEC

Número pieza: 559869
Producto sustituido

FESTO

Para activar unidades de accionamiento eléctricas con Front End Display.
Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 85 % sin condensación
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Interfaz de bus de campo	CAN
Interfaz de bus de campo, técnica de conexión	Conector Sub-D 9 contactos
Interfaz de bus de campo, velocidad de transmisión	1 Mbit/s max. Regulable
Ethernet, conector	RJ45
Ethernet, número	1
Ethernet, velocidad de transmisión de datos	10 Mbit/s
Ethernet, protocolos compatibles	TCP/IP, EasyIP
software de programación	CoDeSys provided by Festo
lenguaje de programación	según IEC 61131-3 diagrama de contactos lista de instrucciones (AWL) Texto estructurado Diagrama de funciones Lenguaje de pasos secuenciales Adicional CFC
Datos CPU	32 bit RISC procesador 24 MHz Watchdog