

# Conducto de conexión VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5

Número de artículo: 560422

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	462 g
Conexión eléctrica	Cable con conector
Longitud del cable	2.5 m
Propiedades del cable	Estándar
Radio de flexión mín. del cable	115 mm
Diámetro del cable	9.6 mm
Estructura de cable	36 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP67 Según IEC 60529
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C...80 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la cubierta aislante del cable	PVC