


# Placa de enlace VABV-S2-2S-G12-T1

Número de artículo: 560842

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	59 mm
Tipo de terminal de válvulas	44
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	610 g
Conexión neumática 2	G1/2
Conexión neumática 4	G1/2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa	Fundición inyectada de aluminio