

# Placa final VMPAL-EPR

Número de artículo: 560945

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	24.8 mm
Longitud	107.3 mm
Función integrada	Tapa codificada para determinar la alimentación de aire de pilotaje (interna o externa)
Estructura del terminal de válvulas	Tamaños de válvulas combinables
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Presión de control MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Presión de mando	3 bar...8 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP65 IP67
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	180 g
Conexión aire de pilotaje 12/14	M7
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	M7
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa final	Fundición inyectada de aluminio Reforzado con PA