

módulo de alimentación VMPAL-SP-QS3/8"

Número de artículo: 560953

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	23,2 mm
Largo	107,3 mm
Función integrada	con módulo distribuidor eléctrico
Estructura del terminal de válvulas	Tamaños de válvulas combinables
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Presión de mando MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Presión de control	3 ... 8 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	50 g
Conexión neumática 1	para diámetro exterior del tubo flexible de 3/8"
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del módulo de alimentación	Aleación forjable de aluminio PA reforzado