

Placa VMPAL-EU

Número de artículo: 560955

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	18.7 mm
Longitud	107.3 mm
Función integrada	Silenciador plano
Estructura del terminal de válvulas	Tamaños de válvulas combinables
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	60 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa	PA