


módulo distribuidor eléctrico VMPAL-EVAP-14-1-4

Número de artículo: 560969

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño de las válvulas	14 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	4
Número máximo de bobinas de solenoide	4
Función integrada	Asignación de la función de la válvula con código de colores
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	29 g
Color del cuerpo	Gris
Material de la carcasa	PA
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS