

# Tapón ciego QSPC10

Número de artículo: 562243

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Forma constructiva	forma recta
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso del producto	0.4 g
Tipo de fijación	Aguja de fijación
Conexión neumática 1	Cartucho de 10 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tapón ciego	POM
Material de la junta tórica	NBR