



unión en T

NEDU-M12D4-M12T4-IS

Número de artículo: 562248

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101
Frecuencia de conexión	100
Tipo de fijación	atornillable
Peso del producto	25,5 g
Conexión eléctrica	4 contactos / 4 contactos / 4 contactos Codificación A/codificación A/codificación A Conector tipo zócalo/conector tipo zócalo/conector tipo clavija/ M12x1 / M12x1 / M12x1
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Material de la carcasa	Reforzado con TPE-U(PU) Fundición inyectada de cinc
Material de las tuercas de unión	PA reforzado
Material de las juntas	FPM
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre Dorado