


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-P8-38A-57A

Número de artículo: 562651

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|-----------------------------------|
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Grado de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento de giro transmisible | 6.5 Nm |
| Peso del producto | 130 g |
| Código de interfaz del actuador | P8-38A |
| Código de interfaz, entrada motor | 57A |
| Código de interfaz, caja de acoplamiento | 38A |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |