


# acoplamiento EAMC-30-32-6-10

Número de artículo: 562681

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                 | Valor                  |
|--|------------------------|
| Diámetro de acogida 1                          | 6 mm                   |
| Diámetro de acogida 2                          | 10 mm                  |
| Tamaño   | 30                     |
| Longitud nominal                               | 32 mm                  |
| Posición de montaje                            | indistinto             |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 8.000 1/min            |
| Conformidad PWIS                               | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura de almacenamiento                  | -25 ... 60 °C          |
| Humedad relativa del aire                      | 0 - 95 %               |
| Temperatura ambiente                           | -25 ... 60 °C          |
| Momento de inercia de la masa                  | 5,87 kgmm <sup>2</sup> |
| Momento de giro transferible                   | 6,5 Nm                 |
| Peso del producto                              | 48 g                   |
| Indicación sobre el material                   | Conforme con RoHS      |