

Protección de escape VABD-D3-SN-G14

Número de artículo: 563400

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|------------------------------------|--|
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Presión de funcionamiento | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Protección antideflagrante | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Grado de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente | -50 °C...60 °C |
| Tipo de fijación | Enroscable Con rosca exterior |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de las juntas | EPDM |
| Material del tornillo de aireación | PA |