


Placa de estrangulación VABF-S7-F1B5P1-F

Número de artículo: 563401

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Alimentación del aire de pilotaje	Externo Interno
Presión de funcionamiento	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP65
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión aire de pilotaje 12	G1/4
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	Brida 1/4 Patrón de conexiones NAMUR
Conexión neumática 3	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Característica	Valor
Material de la placa base	Aluminio recubierto con Ematal
Material de las juntas	NBR