


Cable de conexión NEBV-S1W44-K-2.5-N-LE39

Número pieza: 565286

FESTO



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	indistinto
Característica de la línea	Para aplicaciones estáticas
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 24 V
Carga admisible de corriente a 40°C	0,86 A
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso del producto	490 g
Conexión eléctrica	44 contactos Conector tipo zócalo Sub-D
Estructura del cable	40 x 0,14 mm ²
diámetro del cable	8,9 mm
Longitud del cable	2,5 m
Tipo de fijación	4-40UNC
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	TPE
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC
Información sobre el material del contacto crimp	Bronce Dorado