


# cable de conexión NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

Número de artículo: 565289

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	4-40UNC
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	389 g
Conexión eléctrica	44 contactos Conector tipo zócalo Sub-D
Margen de tensión de funcionamiento DC	$\leq 30$ V
Carga admisible de corriente a 40°C	0,86 A
Longitud del cable	2,5 m
Característica de la línea	para aplicaciones estáticas
Radio mínimo de curvatura del cable	95 mm
Diámetro del cable	9,6 mm
Tolerancia del diámetro de cable	$\pm 0,5$ mm
Estructura del cable	40x0,14
Tipo de protección	IP65 IP67 Estando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material de la carcasa	PBT
Material de los contactos crimp	Bronce Dorado