

Racor rápido roscado CRQS-3/8-1/2-U

Número de artículo: 565324

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	0,413 in
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	forma recta Principio Push-pull
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-20 °C...150 °C
Par de apriete máx.	13,3 ft-lbf
Peso del producto	899 oz
Cables utilizables	PFAN
Tipo de fijación	Hexágono exterior 13/16
Conexión neumática 1	Rosca exterior 3/8 NPTF
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2 "
Temperatura ambiente Fahrenheit	-4 °F...302 °F
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Acero inoxidable de alta aleación
Material del anillo extractor	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la junta del tubo flexible	FPM
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación