


# Cable del motor NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

Número de artículo: 565369

FESTO

Para conectar el motor y el controlador Soft Stop CMFL.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Característica de la línea	Apropiado para cadenas de arrastre
Grado de ensuciamiento	3
Tipo de protección	Estando montado IP65
Temperatura ambiente con cableado móvil	-40 ... 90 °C
Temperatura ambiente	-50 ... 90 °C
Radio mínimo de curvatura del cable	65 mm
Estructura del cable	2x0,5 mm <sup>2</sup> +3x(2x0,14 mm <sup>2</sup> )D +1x0,14mm <sup>2</sup> apantallados
Longitud del cable	2,5 m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PUR)