


Perfil distribuidor VABM-L1-10HW-G18-8

Número de artículo: 566612

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Patrón uniforme | 10.5 mm |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula | 16 |
| Presión de funcionamiento | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Certificación | RCM c UL us - Recognized (OL) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN | 1.5 Nm |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 0.45 Nm |
| Par de apriete máx. para montaje mural | 3 Nm |
| Peso del producto | 275 g |
| Conexión aire de pilotaje 12/14 | M5 |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84 | M5 |
| Conexión neumática 1 | G1/8 |
| Conexión neumática 2 | M7 |
| Conexión neumática 3 | G1/8 |
| Conexión neumática 4 | M7 |
| Conexión neumática 5 | G1/8 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la regleta de bornes | Aleación de aluminio forjado |