

Placa base eléctrica VAVE-L1-1VL4-LP

Número de artículo: 566725

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|-----------------------------------|
| Protección contra inversión de polaridad | Bipolar |
| Funciones adicionales | Supresión del arco voltaico |
| Indicación del estado de señal | LED |
| Tensión nominal de funcionamiento DC | 12 V 24 V |
| Resistencia a los picos de tensión | 0.8 kV |
| Grado de ensuciamiento | 3 |
| Temperatura ambiente ampliada | -5 - 60 °C |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 0 - sin riesgo de corrosión |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Grado de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Peso del producto | 33.5 g |
| Sección de cable | 0.14 mm ² |
| Conexión eléctrica | Cable trenzado |
| Longitud del cable | 5 m |
| Terminales de cable | Funda terminal de cable |
| Conexión a conductor protector | No disponible |
| Tipo de fijación | Clip |
| Color del cuerpo | Negro |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo | PA |