


Soporte perfilado HMIA-E10- -

Número de artículo: 566894

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Máxima longitud de perfil	3000 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto según la longitud	3.2 kg/m
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del adaptador	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Material de los tornillos	Acero