

Tubo flexible de material sintético

PUN-H-5/32-WS-150-CB

Número de artículo: 568002

FESTO

admitido para el uso en zonas de contacto con alimentos. (resistente a hidrólisis).

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior en pulgadas	5/32
Radio de flexión relevante para el caudal	0,052 Fuß
Radio máximo de curvatura	0,02 Fuß
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Seguridad alimentaria	Según Declaración del Fabricante
Temperatura ambiente	-31 ... 145 °F
Peso del producto según la longitud	0,09 oz/ft
Color	Blanco
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-U(PU)