


perfil distribuidor VABM-B6-E-N12-10-M1

Número de artículo: 568184

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Patrón | 21 mm |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 10 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN | 1,5 Nm |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 2 Nm |
| Par de apriete máx. para montaje mural | 5 Nm |
| Peso del producto | 1.380 g |
| Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14 | NPT1/8-27 |
| Conexión neumática 1 | NPT1/2-14 |
| Conexión neumática 3 | NPT1/2-14 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS |
| Material de la regleta de bornes | Aleación forjable de aluminio |