


# perfil distribuidor VABM-B6-E-N14-4

Número de artículo: 568186

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	21 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	4
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN	1,5 Nm
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	2 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	5 Nm
Peso del producto	400 g
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14	NPT1/8-27
Conexión neumática 1	NPT1/4-18
Conexión neumática 3	NPT1/4-18
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio