

Tubo de plástico PEN-1/4-SW-150-CB

Número de artículo: 569883

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ø exterior pulg.	1/4
Radio de curvatura relevante para el caudal	0,085 Feet
Radio de flexión mín.	0,041 Feet
Características de los tubos flexibles	con aptitud para cadenas de energía para aplicaciones con duración de los ciclos elevada
Condiciones de comprobación de tubos flexibles	Aptitud para cadenas de energía: >5 millones de ciclos según FN 942021
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-14,4 Psj...145 Psj
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en www.festo.com
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-22 °F...140 °F
Peso del producto según la longitud	oz/ft
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 1/4" "
Color	Negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PE