

# Tubo de plástico PLN-1/4-SW-150-CB

Número de artículo: 569907

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ø exterior pulg.	1/4
Radio de curvatura relevante para el caudal	0,105 Feet
Radio de flexión mín.	0,039 Feet
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-14,4 Psj...203 Psj
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-22 °F...176 °F
Peso del producto según la longitud	oz/ft
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 1/4" "
Color	Negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PE