

# Placa base eléctrica CAPC-F1-E-M12

Número de artículo: 570042

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones: ancho x largo x alto	50 mm x 148 mm x 28 mm
Interfaz de bus de campo	2 x zócalo M12, 5 contactos
Margen de tensiones de servicio DC	18 V...30 V
Alimentación máxima de corriente	4 A
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Certificación	c UL us - Listed (OL)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	85 g
Longitud del cable	20 m
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PA