


# perfil distribuidor VABM-B6-E-N12-6

Número de artículo: 570727

FESTO



## Hoja de datos

| Característica  | Valor                                       |
|---|---|
| Patrón  | 21 mm                                       |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas                 | 6   |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                     | 2 - riesgo de corrosión moderado            |
| Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN              | 1,5 Nm                                      |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 2 Nm  |
| Par de apriete máx. para montaje mural                      | 5 Nm  |
| Peso del producto   | 915 g                                       |
| Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14                | NPT1/8-27                                   |
| Conexión neumática 1  | NPT1/2-14                                   |
| Conexión neumática 3  | NPT1/2-14                                   |
| Indicación sobre el material                                | Exento de cobre y PTFE<br>Conforme con RoHS |
| Material de la regleta de bornes                            | Aleación forjable de aluminio               |