

Conector NECU-S-ECG4-HX-Q3

Número de artículo: 570922

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Certificación	c UL us - Recognized (OL)
Frecuencia de conexión	1
Tipo de fijación	Con enclavamiento
Conexión eléctrica	4 pines Conector recto / borne cortante Forma rectangular
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	3 A
Resistencia a los picos de tensión	0.8 kV
Diámetro de un hilo individual	0.07 mm
Diámetro de hilo	0.8 mm...1 mm
Sección de cable	0.14 mm ²
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	2
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material del cuerpo	PBT PC
Material de los contactos crimp	Dorado
Cubierta aislante admisible	PP PVC TPE-E