

Tubo de material sintético PAN-M-10X1,25-NT

Número pieza: 572089

FESTO



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	10 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	65 mm
Diámetro interior	7,5 mm
Radio máximo de curvatura	45 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 26 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso del producto según la longitud	0,035 kg/m
Color	natural
Dureza Shore	D 65 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	Poliamida 12