

unidad de indicación y control FED-3000

Número de artículo: 573906

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Profundidad de montaje	42 mm
Alto	267 mm
Largo	337 mm
Intensidad máx. en panel frontal	4 mm
Memoria de usuario	64 Mbyte
Cantidad de LED de usuario	1
Reloj de tiempo real	sí
Listas de sucesos	1.024
Memoria de mezclas	32 Kilobyte
Alarmas	1.024
Desviación reloj de tiempo real	130 s / mes
Cantidad de colores	64 k
Cantidad de LEDs del sistema	4
Display	Color TFT
Característica de visualización	Touchscreen
Tamaño de visualización	13,3"
Batería de reserva	Batería de litio recargable
Margen de tensión de funcionamiento DC	18 ... 30 V
Resolución del display	WXGA, 1280x800 Pixel
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal	1,4 A
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 85 % sin condensación
Tipo de protección	IP65 montaje frontal, IP20 montaje trasero
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Homologación	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Peso del producto	2.500 g
Interfaz AUX	Sub-D 9 contactos Conector tipo zócalo
Interfaz de impresora	RS232 Sub-D Conector tipo zócalo 9 contactos
Interfaz para PC	RS232 Sub-D Conector tipo zócalo 9 contactos
Interfaz de programación	9,6 - 38,4 kBd
Interfaz PLC	9 contactos RS232 RS485 Conector

Característica	Valor
	Sub-D
Interfaz USB	sí
Interfaz Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Software de programación	FED Designer, versión 6.10 o superior