


Pórtico lineal DHSL-2-DGC25S-DGSL12

Número pieza: 574503

FESTO

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|------------------|
| Grupo | Pórtico lineal 2 |
| Carga útil | 0 ... 2 kg |
| Accionamiento eje Z | DGSL-12 |
| Tipo de accionamiento eje Z | neumático |
| Carrera eje Z | 0 ... 200 mm |
| Precisión de repetición en posición final, eje Z | ± 0,01 mm |
| Accionamiento eje Y | DGC-25 |
| Tipo de accionamiento eje Y | neumático |
| Posición intermedia, eje Y | simple |
| Carrera eje Y | 0 ... 8.500 mm |
| Precisión de repetición en posición final, eje Y | ± 0,02 mm |
| Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y | ± 0,02 mm |