


Pórtico lineal DHSL-6-EGC120TB-EGSA60

Número pieza: 574520

FESTO

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



Hoja de datos

Característica	Valor
Grupo	Pórtico lineal 6
Carga útil	0 ... 6 kg
Accionamiento eje Z	EGSA-60
Tipo de accionamiento eje Z	eléctrico con husillo
Posición intermedia, eje Z	indistinto
Carrera eje Z	0 ... 300 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,01 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,01 mm
Accionamiento eje Y	EGC-120-TB
Tipo de accionamiento eje Y	eléctrico Correa dentada con guía de rodamiento de bolas
Posición intermedia, eje Y	indistinto
Carrera eje Y	0 ... 8.500 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,08 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,08 mm