

# Pórtico lineal DHSL-6-DGC40S-DGEA25

Número pieza: 574521

FESTO

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



## Hoja de datos

| Característica  | Valor                       |
|---|-----------------------------|
| Grupo   | Pórtico lineal 6            |
| Carga útil  | 0 ... 6 kg                  |
| Accionamiento eje Z                                   | DGEA-25                     |
| Tipo de accionamiento eje Z                           | eléctrico<br>correa dentada |
| Posición intermedia, eje Z                            | indistinto                  |
| Carrera eje Z   | 0 ... 200 mm                |
| Precisión de repetición en posición final, eje Z      | ± 0,05 mm                   |
| Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z | ± 0,05 mm                   |
| Accionamiento eje Y                                   | DGC-40                      |
| Tipo de accionamiento eje Y                           | neumático                   |
| Posición intermedia, eje Y                            | simple                      |
| Carrera eje Y   | 0 ... 8.500 mm              |
| Precisión de repetición en posición final, eje Y      | ± 0,02 mm                   |
| Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y | ± 0,02 mm                   |