


Pórtico lineal DHSL-10-DGC32FAS-DGSL25

Número pieza: 574524

FESTO

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



Hoja de datos

Característica	Valor
Grupo	Pórtico lineal 10
Carga útil	0 ... 10 kg
Accionamiento eje Z	DGSL-25
Tipo de accionamiento eje Z	neumático
Carrera eje Z	0 ... 200 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,01 mm
Accionamiento eje Y	DGC-32-FA
Tipo de accionamiento eje Y	neumático
Posición intermedia, eje Y	simple
Carrera eje Y	0 ... 8.500 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,02 mm