



placa de escape vertical

VABF-L1-P7A13-M7

Número de artículo: 574594

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	10,5 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	1
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Homologación	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0,45 Nm
Peso del producto	220 g
Conexión neumática 3	M7
Conexión neumática 5	M7
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa	Aleación forjable de aluminio