


Válvula temporizadora VZ-3-PK-3

Número de artículo: 5755

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Tipo de accionamiento	Neumático
Forma constructiva	Válvula de asiento con reposición por muelle
Superposición	Superposición negativa
Nota sobre la dinamización forzada	Frecuencia de conmutación mínima de 1/semana
Presión de funcionamiento	2.5 bar...8 bar
Caudal nominal normal	90 l/min
Tiempo de retardo regulable	0.25 s...5 s
Duración de la pausa para reposición	55 ms
Precisión de repetición, ajuste de tiempo	± 0,5 s
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Medio de mando	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	150 g
Tipo de fijación	A elegir: En panel frontal En bastidor de montaje
Conexión neumática	PK-3
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc