


# Boquilla reductora NPFB-R-G34-G12-MF

Número pieza: 575668

FESTO

para la conexión con los tubos.

Al emplear pivotes roscados R y G, es recomendable el uso del agente adicional de estanqueización cinta selladora para roscas o un agente líquido. Además para estanqueizar pivotes roscados G se puede utilizar una junta axial de aluminio blando AL 99,5.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Información sobre el material del racor roscado	latón níquelado
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 40 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:~:]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso del producto	51 g
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 2	G1/2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS