


# Regleta de bornes NECU-L3G7-C1

Número de artículo: 576319

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Certificación	c UL us - Listed (OL)
Frecuencia de conexión	100
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	12.8 g
Conexión eléctrica	7 pines Terminal muelle Conector recto
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	12 A
Resistencia a los picos de tensión	4 kV
Sección de cable	0.2 mm <sup>2</sup> ...2.5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Material del cuerpo	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre Estañado