

sistema de control CMCA

Número de artículo: 576335
Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Función de seguridad	Parada segura 1 (SS1)
Performance Level (PL)	Parada segura 1 (SS1) / categoría 4, nivel de prestaciones "e"
Frecuencia de la línea	50 ... 60 Hz
Tensión de la red AC	230/400 V
Tensión de funcionamiento nominal, fases	3 fases
Homologación	RCM Mark
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE de baja tensión
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	10 - 95 % sin condensación
Temperatura ambiente	5 ... 40 °C
Conexión eléctrica	Borne de conexión elástica
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS