

Perfil distribuidor P VABM-B10-20-N38-10-P53

Número de artículo: 576383

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	22 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	10
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	563 g
Tipo de fijación	Con escuadra de fijación
Conexión neumática 1	3/8 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado