


Bloque de conexión VABM-B10-20S-G14-6-P3

Número de artículo: 576469

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	22 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	6
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	601 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado