


# placa final VMPAC-EPL-MP-SD25

Número de artículo: 576557

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                            |
|---|----------------------------------|
| Presión de funcionamiento               | -0,9 ... 8 bar                   |
| Presión de control                      | 3 ... 8 bar                      |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 4 - riesgo de corrosión muy alto |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                   |
| Temperatura ambiente                    | -5 ... 50 °C                     |
| Peso del producto                       | 246 g                            |
| Conexión neumática 3                    | G3/8                             |
| Conexión neumática 5                    | G3/8                             |
| Indicación sobre el material            | Conforme con RoHS                |
| Material de la carcasa                  | PA reforzado                     |