

placa final VMPAC-EPL-MP-SD44-O

Número de artículo: 576560

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|----------------------------------|
| Presión de funcionamiento | -0,9 ... 8 bar |
| Presión de control | 3 ... 8 bar |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 4 - riesgo de corrosión muy alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso del producto | 246 g |
| Conexión neumática 3 | G3/8 |
| Conexión neumática 5 | G3/8 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | PA reforzado |