


Cilindro redondo DGS-25-10

Número de artículo: 5865
Producto sustituido

FESTO

Ejecuciones sin amortiguación en las posiciones finales.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Carrera | 10 mm |
| Diámetro del émbolo | 25 mm |
| Amortiguación | Sin amortiguación |
| Detección de la posición | sin |
| Variantes | vástago simple |
| Presión de funcionamiento | 1 ... 12 bar |
| Modo de funcionamiento | de doble efecto |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Fuerza teórica con 6 bar, retroceso | 247 N |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance | 295 N |
| Conexión neumática | G1/8 |